

Link do produktu: <https://progsmlpl/ladowarka-imax-b6-80w-6a-adaptery-p-507188.html>

Ładowarka Imax B6 80W 6A + adaptery

Cena	148,20 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	kecKC0849
Kod producenta	267_KC0849
Kod EAN	5903839603020
Producent	Brak

Opis produktu

Ładowarka Imax B6 80W 6A + adaptery

Imax B6 to niewielkich rozmiarów procesorowa ładowarka o mocy aż 80W przeznaczona do ładowania akumulatorów Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Po, Li-Ion, PB.

Ładowarka Imax B6, w odróżnieniu do wersji B6AC, nie posiada wbudowanego zasilacza.. Posiada wejście dla zasilacza 11-18V DC dzięki czemu możliwe jest użycie zewnętrznego zasilacza lub podłączenie do akumulatora samochodowego.

Zoptymalizowane oprogramowanie operacyjne ładowarki Imax B6 posiada funkcję AUTO, która kontroluje szybkość ładowania podczas ładowania i rozładowywania. W przypadku akumulatorów litowych, może to zapobiec przegrzaniu, które może prowadzić do eksplozji z powodu złego ustawienia parametrów przez użytkownika. Ładowarka automatycznie rozłączy obwód i rozpocznie alarm w przypadku jakiegokolwiek awarii. Wszystkie tryby pracy tej ładowarki są kontrolowane automatycznie w celu osiągnięcia maksymalnego bezpieczeństwa. Wszystkie ustawienia mogą być konfigurowane przez użytkownika.

Funkcje ładowarki Imax B6:

Ładowanie z gniazda sieciowego (230V) po wyłączeniu zasilacza (brak w zestawie),
Ładowanie z zasilacza z regulacją napięcia (0-18V) dla NiCd/NiMH
Ładowanie z akumulatora samochodowego (12V) dla NiCd/NiMH
Funkcja formowania akumulatora, która podczas ładowania,

Dane techniczne:

Napięcie wejściowe:	11-18V dla prądu stałego
Obsługiwane typy akumulatorów:	Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Po, Li-Ion, PB
Ilość obsługiwanych cel LiXX:	1-6S (3.7-22.2V)
Ilość obsługiwanych ogniw NiMH/NiCD:	1-15 (1.2-18V)
Napięcie akumulatorów PB:	2-20V
Prąd ładowania:	0.1-6.0A (maksymalnie 80W) dla akumulatorów LiPo i NiMH
Prąd rozładowania:	0.1-2.0A
Moc wyjściowa:	80W
Wymiary:	135x145x43mm
Waga:	590g (netto)

Skład zestawu:

- badówka iMaxBSiB6
- zestaw kabli USB iMaxBSiB6
- instrukcja obsługi